



WAS4055C11



#### Características técnicas

##### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

##### Corrente elétrica

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Corrente de saída   | 3,0 A |
| Corrente nominal IN | 16 A  |

##### Tensão

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tensão de saída | 5,0 - 9,0 V |
|-----------------|-------------|

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Potência

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Potência de saída             | 20 W |
| Potência absorvida em standby | 0 W  |

##### Materiais

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Cor                                                     | Bege          |
| Código RAL                                              | 9010          |
| Acabamento                                              | Mate          |
| Material                                                | Termoplástico |
| Tratamento                                              | Envernizado   |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 11,35 %       |

##### Dimensões

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Altura                                           | 70,9 mm |
| Largura                                          | 70,9 mm |
| Profundidade                                     | 40 mm   |
| Número de unidades                               | 1       |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 32 mm   |
| Profundidade da montagem                         | 32 mm   |

##### Conexão

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo de conector/ficha                                                  | Terminal de encaixe       |
| Secção transversal de condutores                                        | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

##### Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

##### Conetividade

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de ligação            | Ligação de encaixe                           |
| Com fixação por garras     | Sim                                          |
| Tipo de montagem           | Montagem por parafuso<br>Montagem com garras |
| Tipo de conector/ficha USB | C+C                                          |

##### Equipamento

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | SCHUKO |
| Inserção central com rotação                    | Não    |
| Com tampa articulada                            | Não    |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não    |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não    |
| Com fecho                                       | Não    |

##### Acessórios

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tem campo de etiquetagem | Não    |
| Pré-equipado com         | Nenhum |

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

#### Segurança

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Com proteção contra contacto       | Sim          |
| Resistência ao impactos IK         | IK05         |
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20         |
| Recebe fechadura                   | Sem bloqueio |
| Com chaveamento mecânico           | Não          |

#### Identificação

|              |     |
|--------------|-----|
| Com gravação | Não |
|--------------|-----|

#### Texto

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Tampa           | Placa de cobertura central    |
| Cablagem        | Passagem de cablagem possível |
| Proteção        | Não                           |
| Tipo de ligação | Com terminais de encaixe      |
| Etiqueta        | Sem etiqueta                  |

#### Adequado para

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

#### Imagens e esquemas

