




WAN5011C01

Termostato ambiente, 230V/15W risc./cdz. A.x/C.x, sand, opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando A rotazione

Corrente

Corrente nominale I_N 0,065 A

Corrente di commutazione 0,065 A

Max. corrente di commutazione 5 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 210 - 250 V

Tensione nominale 250 V

Alimentazione

Tensione di rete 230 V +/- 10%

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Impostazioni

Setpoint temperatura di confort 5 - 30 °C

Materiali

Colore Beige

Codice Pantone Simile a Pantone 406c

Finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 28,5 mm

Schermo

Con display No

Equipaggiamento

Commutazione della differenza di temperatura 0,50 K

Tipo di termostato Termostato/regolatore di temperatura ambiente

Tipo di sonda Sensore di temperatura

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Connessione

Tipo di contatto 1x in commutazione

Compatibilità

Tipo di controllo HVAC Riscaldamento
Raffreddamento

Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica I (1%)

Testo

Tipo di montaggio Possibilità di fissaggio a vite tramite piastra di supporto

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Ricircolo termico Con ritorno termico tramite software

Serigrafia Con serigrafia

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

