




WH20441403A

kallysto insert: RTA électron. 230V/16A chauffer + face pour combinaison Gris

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Actionneur rotatif
---------------------------	--------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
Courant de commutation	4 A
Courant de commutation max.	16 A

Tension

Tension nominale	210 - 250 V
Tension nominale	250 V

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V +/- 10%
------------------------	---------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Réglages

Température de consigne confort	5-40 °C
---------------------------------	---------

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	46.6 mm

Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Équipement

Différence de température de commutation	0.50 K
Type de thermostat	Régulateur de température ambiante
Type de sonde	Capteur de température
Avec chauffage	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Raccordement

Type de contact	1NO
-----------------	-----

Compatibilité

Type de commande HVAC	Eau chaude Chauffage électrique
-----------------------	------------------------------------

Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique	I (1%)
---------------------------------	--------

Textes

Mode de montage	Pour montage associé
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Recyclage thermique	Avec recyclage thermique par logiciel
Inscription	Avec inscription « 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 »

Textes

Fonction	Ajustement automatique de la puissance de chauffage aux besoins de l'utilisateur
Plaques centrales	Plaque centrale et bouton de réglage
Raccordement	Bornier de raccordement avec Bornes à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----