




WAD8300X15



Rahmen 3fach, A.8, fiberwood, komprimiertes Holz

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl der Einsätze	3
Anzahl Module	0

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	Ähnlich RAL 9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Holz
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	88 mm
Breite	230 mm
Tiefe	10 mm

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Waagrecht Senkrecht

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Abdeckung, Tür

Ausführung der Abdeckung/des Rahmens	Einzelne Abdeckung
--------------------------------------	--------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Texte

Montageart	Für Unterputzmontage
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

