




WAN5010C01

Temp.regler 230V/16A, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen,A.x/C.x, sand, matt

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom I _N	16 A
Schaltstrom	16 A
Max. Schaltstrom	16 A

Spannung

Nennspannung	210 - 250 V
Nennspannung	250 V

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V +/- 10%
---------------------	---------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	5 - 40 °C
----------------------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Beige
Pantone-Code	Ähnlich zu Pantone 406c
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	32 mm

Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	0,50 K
Ausführung Raumtemperaturregler	Raumtemperaturregler
Fühlerart	Temperatursensor

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Anschluss

Kontaktart	1 Schließer
------------	-------------

Kompatibilität

Art der HLK-Steuerung	Heizung
-----------------------	---------

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

Texte

Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte möglich
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung über Software
Aufdruck	Mit Aufdruck

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja

Abbildungen | Zeichnungen

