



WAW2000C11

A.x/C.x - Tecla dupla, shell, mate

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla dupla
--------------------------	-------------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	2
-------------------------	---

Materiais

Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	39,25 %
Cor	Bege
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	55 mm
Profundidade	21 mm

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Conexão

Tipo de conector/ficha	Sem
------------------------	-----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Modo de instalação	Fixação com grampos
Comutador basculante/botão de pressão	Para comutadores basculantes/botões de pressão basculantes

Identificação

Sistema de montagem	Elemento de controlo
Com gravação	Não

Configuração

Com símbolo tátil	Não
-------------------	-----

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim