




WAW2000C16

**A.x/C.x - Tecla dupla, saffron, mate**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla dupla |
|--------------------------|-------------|

**Controlos e indicadores**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 2 |
|-------------------------|---|

**Materiais**

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 39,25 %       |
| Cor                                                     | Amarelo       |
| Código Pantone                                          | 7409c         |
| Acabamento                                              | Mate          |
| Material                                                | Termoplástico |
| Tratamento                                              | Envernizado   |

**Dimensões**

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 55 mm |
| Largura      | 55 mm |
| Profundidade | 21 mm |

**Capacidade**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

**Conexão**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tipo de conector/ficha | Sem |
|------------------------|-----|

**Conetividade**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de braçadeira |
|------------------|------------------------|

**Equipamento**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Segurança**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Resistência ao impactos IK         | IK05 |

**Condições de utilização**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

**Texto**

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Modo de instalação                    | Fixação com grampos                                        |
| Comutador basculante/botão de pressão | Para comutadores basculantes/botões de pressão basculantes |

**Identificação**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Sistema de montagem | Elemento de controlo |
| Com gravação        | Não                  |

**Configuração**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Com símbolo tátil | Não |
|-------------------|-----|

**Adequado para**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Sustentabilidade**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |