



WAW2031C15



## Klawisz 2-krotny z soczewką A.x/C.x, pebble, popielaty, mat

### Właściwości techniczne

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz podwójny

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 2

#### Materiały

Kolor Szary

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 31,02 %

Kod RAL Podobne do RAL 7038

Powierzchnia Mat

Materiał Termoplast

Wykończenie Lakierowany

#### Wymiary

Wysokość 55 mm

Szerokość 55 mm

Głębokość 21 mm

#### Pojemność

Liczba modułów 0

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

#### Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy

#### Sprzęt

Z soczewką Tak

#### Akcesoria

Pole opisowe Nie

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

Wyższa klasa IP IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

#### Dodatkowe informacje

Montaż Mocowanie zaciskowe

Oznaczenie Bez pola opisowego

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem

Łącznik klawiszowy/klawiszowy przyciskowy Do łączników klawiszowych/łączników przyciskowych klawiszowych

#### Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element sterowania

Z nadrukiem Nie

#### Konfiguracja

Z wyczuwalnym symbolem Nie

#### Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |