




WAN5010C02

**Termostato ambiente 230V/16A riscald., A.x/C.x, hazel, opaco**

### Caratteristiche tecniche

#### Architettura

Elemento di controllo/comando A rotazione

#### Corrente

Corrente nominale I<sub>N</sub> 16 A

Corrente di commutazione 16 A

Max. corrente di commutazione 16 A

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 210 - 250 V

Tensione nominale 250 V

#### Alimentazione

Tensione di rete 230 V +/- 10%

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Impostazioni

Setpoint temperatura di confort 5 - 40 °C

#### Materiali

Colore Marrone

Codice Pantone Simile a Pantone 2311c

Finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

#### Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 32 mm

#### Schermo

Con display No

#### Equipaggiamento

Commutazione della differenza di temperatura 0,50 K

Tipo di termostato Termostato/regolatore di temperatura ambiente

Tipo di sonda Sensore di temperatura

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

#### Connessione

Tipo di contatto 1NO

#### Compatibilità

Tipo di controllo HVAC Riscaldamento

#### Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica I (1%)

#### Testo

Tipo di montaggio Possibilità di fissaggio a vite tramite piastra di supporto

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Ricircolo termico Con ritorno termico tramite software

Serigrafia Con serigrafia

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |

**Illustrazioni | Disegni**

