



WAW2002C15

**A.x/C.x - Tecla dupla 4 setas, pebble, mate**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla |
|--------------------------|-------|

**Controlos e indicadores**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 2 |
|-------------------------|---|

**Materiais**

|            |               |
|------------|---------------|
| Cor        | Cinzentos     |
| Código RAL | 7038          |
| Acabamento | Mate          |
| Material   | Termoplástico |
| Tratamento | Envernizado   |

**Dimensões**

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 55 mm |
| Largura      | 55 mm |
| Profundidade | 21 mm |

**Capacidade**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

**Conexão**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tipo de conector/ficha | Sem |
|------------------------|-----|

**Conetividade**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de braçadeira |
|------------------|------------------------|

**Equipamento**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Segurança**

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20                                    |
| Resistência ao impactos IK         | IK05                                    |
| Utilizável em classe IP mais alta  | IP44 em combinação com conjunto vedante |

**Condições de utilização**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

**Texto**

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Impressão                             | Com impressão de símbolos de setas                         |
| Modo de instalação                    | Fixação com grampos                                        |
| Etiqueta                              | Sem porta-etiqueta                                         |
| Comutador basculante/botão de pressão | Para comutadores basculantes/botões de pressão basculantes |

**Identificação**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Sistema de montagem | Elemento de controlo |
| Com gravação        | Sim                  |

**Configuração**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Com símbolo tátil | Não |
|-------------------|-----|

**Adequado para**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

