
Karta katalogowa
WAS1100C09



WAS1100C09

Gniazdo SCHUKO zaciski wtykowe, A.x/C.x, azure, morski, mat

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In	16 A

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz

Moc

Zużycie energii w trybie czuwania	0 W

Materiały

Kolor	Niebieski
Kod Pantone	Podobne do Pantone 7701c
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	36,04 %

Wymiary

Wysokość	70,9 mm
Szerokość	70,9 mm
Głębokość	41,3 mm
Liczba jednostek	1
Wbudowane puszki podtynkowe	32 mm
Głębokość zabudowy	32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk wtykowy
Przekrój przewodu	1,5 - 2,5 mm^2
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei	1,5 - 2,5 mm^2

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia	Samozaciski
Z mocowaniem pazurowym	Tak
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	Brak

Pojemność

Liczba modułów	1

Bezpieczeństwo	
Z przesłonami styków	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP21
Typ blokowania	Bez zamka
Z blokadą mechaniczną	Nie

Funkcje	
Z podświetleniem orientacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Identyfikacja	
Z nadrukiem	Nie

Dodatkowe informacje	
Osłona	Płytka czołowa
Okablowanie	Możliwe połączenie przelotowe
Ochrona	Nie
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Oznaczenie	Bez oznakowania

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój	
Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

