




WAN5010C12

Termostato ambiente 230V/16A riscald., A.x/C.x, petal, opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	A rotazione
-------------------------------	-------------

Corrente

Corrente nominale IN	16 A
Corrente di commutazione	16 A
Max. corrente di commutazione	16 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	210 - 250 V
Tensione nominale	250 V

Alimentazione

Tensione di rete	230 V +/- 10%
------------------	---------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Impostazioni

Setpoint temperatura di confort	5 - 40 °C
---------------------------------	-----------

Materiali

Colore	Rosso
Codice Pantone	Simile a Pantone 7611c
Finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	32 mm

Schermo

Con display	No
-------------	----

Equipaggiamento

Commutazione della differenza di temperatura	0,50 K
Tipo di termostato	Termostato/regolatore di temperatura ambiente
Tipo di sonda	Sensore di temperatura

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Connessione

Tipo di contatto	1NO
------------------	-----

Compatibilità

Tipo di controllo HVAC	Riscaldamento
------------------------	---------------

Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica	I (1%)
---------------------------------	--------

Testo

Tipo di montaggio	Possibilità di fissaggio a vite tramite piastra di supporto
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Ricircolo termico	Con ritorno termico tramite software
Serigrafia	Con serigrafia

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

