




WAS1200C15



## Gniazdo SCHUKO z przesłonami styków, za. wt., A.x/C.x, pebble, popielaty, mat

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Prąd elektryczny

|                    |      |
|--------------------|------|
| Prąd znamionowy In | 16 A |
|--------------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Moc

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Zużycie energii w trybie czuwania | 0 W |
|-----------------------------------|-----|

#### Materiały

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Kolor                                                      | Szary       |
| Kod RAL                                                    | 7038        |
| Powierzchnia                                               | Mat         |
| Materiał                                                   | Termoplast  |
| Wykończenie                                                | Lakierowany |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 19 %        |

#### Wymiary

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Wysokość                    | 70,9 mm |
| Szerokość                   | 70,9 mm |
| Głębokość                   | 41,3 mm |
| Liczba jednostek            | 1       |
| Wbudowane puszki podtynkowe | 32 mm   |
| Głębokość zabudowy          | 32 mm   |

#### Rodzaj połączenia

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Typ złącza/wtyku                                    | Zacisk wtykowy            |
| Przekrój przewodu                                   | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Łączność

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ połączenia         | Samozaciski                                      |
| Z mocowaniem pazurowym | Tak                                              |
| Rodzaj montażu         | Mocowanie śrubowe<br>Mocowanie za pomocą pazurów |

#### Sprzęt

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

#### Akcesoria

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Pole opisowe          | Nie  |
| Wstępnie wyposażony w | Brak |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Z przesłonami styków               | Tak       |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05      |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP21      |
| Typ blokowania                     | Bez zamka |
| Z blokadą mechaniczną              | Nie       |

#### Funkcje

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Z podświetleniem orientacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym      | Nie |

#### Identyfikacja

|             |     |
|-------------|-----|
| Z nadrukiem | Nie |
|-------------|-----|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Oslona         | Płytką czołową                                           |
| Okablowanie    | Możliwe połączenie przelotowe                            |
| Ochrona        | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi                                    |
| Oznaczenie     | Bez oznakowania                                          |

#### Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

Ilustracje | Rysunki

