
Karta katalogowa
WAS1201C02



WAS1201C02

Gniazdo SCHUKO, p. opis., prz. st., za. wt., A.x/C.x, hazel, ciepły beż, mat

Właściwości techniczne

Napięcie	
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy In	16 A
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Moc	
Zużycie energii w trybie czuwania	0 W
Materiały	
Kolor	Brązowy
Kod Pantone	Podobne do Pantone 2311c
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	32 %
Wymiary	
Wysokość	70,9 mm
Szerokość	70,9 mm
Głębokość	41,3 mm
Liczba jednostek	1
Wbudowane puszki podtynkowe	32 mm
Głębokość zabudowy	32 mm
Wysokość pola opisowego	6 mm
Rodzaj połączenia	
Typ złącza/wtyku	Zacisk wtykowy
Przekrój przewodu	1,5 - 2,5 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei	1,5 - 2,5 mm²
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Łączność	
Typ połączenia	Samozaciski
Z mocowaniem pazurowym	Tak
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów
Sprzęt	
Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie
Akcesoria	
Pole opisowe	Tak
Pojemność	
Liczba modułów	1

Bezpieczeństwo	
Z przesłonami styków	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP21
Typ blokowania	Bez zamka
Z blokadą mechaniczną	Nie

Funkcje	
Z podświetleniem orientacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Identyfikacja	
Z nadrukiem	Nie

Dodatkowe informacje	
Okablowanie	Możliwe połączenie przelotowe
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Oznaczenie	Z polem opisowym

Zrównoważony rozwój	
Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

