




LV8SG2STESUS



**NH2-Lastschaltleiste 400A 1-polig Anschl M12 Sicherungsüberwachung ESÜ kurze ARA**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	400 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>cc</sub>	120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei U <sub>e</sub> =400 V nach IEC61439-1 3.8.10.4	120 kA
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B / 400V	400 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 500V	400 A
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B / 690V	400 A
Bemessungsstrom bei U <sub>e</sub> =400 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2	400 A
Bemessungsstrom bei U <sub>e</sub> =690 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2	400 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei U <sub>e</sub> =690 V nach IEC61439-1 3.8.10.4	100 kA
Nennstrom für kurze Zeit I <sub>cw</sub> 1s mit Verriegelungssystem IEC 60947	15 kA
Nennstrom für Sicherungseinsätze	25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 224 A 250 A 315 A 355 A 400 A

**Sicherung**

Sicherungsgrösse	NH2
------------------	-----

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubanschluss

**Anschluss**

Art der Anschlussraumabdeckung	Kurze Anschlussraumabdeckung
--------------------------------	------------------------------

**Architektur**

Polanzahl	3
Anzahl der schaltbaren Pole	1

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	32 - 32 Nm
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene	32 - 32 Nm

**Belastbarkeit**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	800

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP2X
--------------	------

**Belastbarkeit**

Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.4	1000
---	------

**Elektrischer Strom**

zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub> unter 1s IEC60947	10 kA
--	-------

---

**Spannung**

Isolationsspannung $U_i$	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	8 kV
Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	690 - 690 V

---

**Abmessungen**

Abmessungen	702 x 100 mm
Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	702 mm
Tiefe	189 mm

---

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	54 W
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert	34 W
Verlustleistung bei Volllast	156 W

---

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

---

**Elektrischer Schutz**

Mit Fehleranzeige	Ja
-------------------	----

---

**Funktionen**

Doppelt unterbrechend	Ja
-----------------------	----

---

**Werkstoff**

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	14 %
---	------

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja