
Fiche technique du produit
WAC4010



WAC4010

Mécanisme pour variateur rotatif, connectable, A.x/C.x

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	230 - 230 V

Connectivité

Système bus radio-KNX	No
Interconnectable	Oui
Norme de connectivité Matter	Oui

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Dimensions

Diametre de l'axe	4 mm
Profondeur de montage	30,6 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	48,6 mm

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif

Puissance

Puissance absorbée (veille)	0,35 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	200 W
Lampe à incandescence de puissance	20 - 200 W

Éclairage

Lampes LED réglables 230 V	3 - 200 W

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 2.5 mm^2
Section de raccordement en câble souple	0.5 - 2.5 mm^2
Section du conducteur	0,5 - 2,5 mm^2

Textes

Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Mode d'installation	Pour installation encastrée
Entrée de l'unité d'extension	Entrée auxiliaire pour activation/désactivation séparée

Equipement

Entrée de poste secondaire	No

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui