




WAC4010



Scienniacz obtotowy, connected

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
Connected	Tak
Standard łączności Matter	Tak

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Wymiary

Głębokość zabudowy	30,6 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	48,6 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Obrotowy
-----------------------------	----------

Moc

Zużycie energii w trybie czuwania	0,35 W
Lampy żarowe 230 V i halogenowe	200 W
Żarówki	20 - 200 W

Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania	3 - 200 W
---	-----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 2.5 mm ²
Przekrój przewodu	0,5 - 2,5 mm ²

Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania	Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Montaż	Do montażu podtynkowego
Wejście rozszerzone	Wejście rozszerzenia do oddzielnego załączania/wyłączania

Sprzęt

Wejście modułów dodatkowych	Nie
-----------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak