



WAK5010BM

Kontroler pokojowy KNX Secure, LCD, z portem magistralnym A.x/C.x czarny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych	15 mA
Pobór prądu podczas pracy	15 mA

Funkcje

Jednostka centralna do nadajników/członów wykonawczych	Tak
Zintegrowany odbiornik DCF77	Nie
Możliwa praca równoległa	Tak
Z obsługą lokalną	Tak

Materiały

Grupa materiałowa	Tworzywo sztuczne Szkło
Kolor	Czarny
Kod RAL	9005

Wymiary

Wymiary	71 x 71 mm
Głębokość zabudowy	10 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
Klasa efektywności energetycznej	IV (2%)

Napięcie

Napięcie pomocnicze	0 - 0 V
Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V

Dodatkowe informacje

Opis funkcji specjalnej regulatora temperatury w pomieszczeniu	Regulacja temperatury pokojowej z funkcją ogrzewania i chłodzenia Sterowanie układami A/C, w tym natężeniem wentylatora/nawiewu i położeniem przepustnicy Zintegrowane czujniki temperatury, wilgotności i zbliżenia Do 12 programowalnych przycisków służących do przełączania, ściemniania, sterowania żaluzjami i RGB(W) Sterowanie urządzeniami audio, w tym wyświetlanie utworu, albumu i wykonawcy Zintegrowane funkcje logiczne i sterowanie scenami
--	--

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

