




WAK2012

Mechanizm do przycisk, KNX Secure, 2-krotna, A.x/C.x

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych	20 mA
--	-------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zaciski wtykowe
------------------	-----------------

Funkcje

Z termostatem pokojowym	Nie
-------------------------	-----

Napięcie

Zakres napięcia pracy	21 - 32 V
-----------------------	-----------

Moc

Pobór prądu	20 mA
-------------	-------

Wymiary

Głębokość zabudowy	28 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	28 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania	4
---------------------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Materiały

Kolor	Czarny 9005
Materiał	Tworzywo sztuczne
Powierzchnia	Mat

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie
-----------------	-----

Architektura

System magistralny	KNX Secure
--------------------	------------

Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcje KNX: przełączanie, wysyłanie wartości, wywołanie sceny
Montaż	Mocowanie zaciskowe Montaż mechanizmu za pomocą dołączonego adaptera do puszkki p/t
Rodzaj pracy	Możliwość ustawienia trybu pracy dla żaluzji, rolet lub markiz Tryby pracy: komfort, redukcja nocna i ochrona przed zamarzaniem Tryby pracy: Wyl./automatyczny/ręczny
Ochrona	Brak
Temperatura	Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury

Dodatkowe informacje

Napięcie	Przepuszczające napięcie stałe
----------	--------------------------------

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----