
# Karta katalogowa
WAS1300C15




WAS1300C15

**Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, A.x/C.x, pebble, popielaty, mat**

## Właściwości techniczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie** | |
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| **Prąd elektryczny** | |
| Prąd znamionowy In | 16 A |
| **Warunki użytkowania** | |
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
| **Częstotliwość** | |
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
| **Moc** | |
| Zużycie energii w trybie czuwania | 0 W |
| **Materiały** | |
| Kolor | Szary |
| Kod RAL | Podobne do RAL 7038 |
| Powierzchnia | Mat |
| Materiał | Termoplast |
| Wykończenie | Lakierowany |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 35,57 % |
| **Wymiary** | |
| Wysokość | 70,9 mm |
| Szerokość | 70,9 mm |
| Głębokość | 41,3 mm |
| Liczba jednostek | 1 |
| Wbudowane puszki podtynkowe | 32 mm |
| Głębokość zabudowy | 32 mm |
| **Rodzaj połączenia** | |
| Typ złącza/wtyku | Zacisk śrubowo-windowy |
| Przekrój przewodu | 1,5 - 2,5 mm² |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei | 1,5 - 2,5 mm² |
| **Instalacja, montaż** | |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| **Łączność** | |
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe |
| Z mocowaniem pazurowym | Tak |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe<br>Mocowanie za pomocą pazurów |
| **Sprzęt** | |
| Typ złącza/wtyku gniazdo | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna | Nie |
| Z pokrywą uchylną | Nie |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie |
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
| Z zamkiem | Nie |
| **Akcesoria** | |
| Pole opisowe | Nie |
| Wstępnie wyposażony w | Brak |
| **Pojemność** | |
| Liczba modułów | 1 |

| Bezpieczeństwo | |
|---|---|
| Z przesłonami styków | Nie |
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP21 |
| Typ blokowania | Bez zamka |
| Z blokadą mechaniczną | Nie |

| Funkcje | |
|---|---|
| Z podświetleniem orientacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym | Nie |

| Identyfikacja | |
|---|---|
| Z nadrukiem | Nie |

| Dodatkowe informacje | |
|---|---|
| Osłona | Płytka czołowa |
| Okablowanie | Możliwe połączenie przelotowe |
| Ochrona | Nie |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi |
| Oznaczenie | Bez oznakowania |

**Odpowiednie do**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

| Zrównoważony rozwój | |
|---|---|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |

**Ilustracje | Rysunki**

