




WAN7051WG



## Klawisz do przycisku 2-krotnego, z nadrukiem strzałek, A.x/C.x, biały połysk

### Właściwości techniczne

#### Architektura

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz podwójny |
|-----------------------------|------------------|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Liczba przycisków          | 2   |
| Z podświetlanymi symbolami | Nie |

#### Materiały

|              |            |
|--------------|------------|
| Kolor        | Biały      |
| Kod RAL      | 9016       |
| Powierzchnia | Połysk     |
| Materiał     | Termoplast |
| Wykończenie  | Barwiony   |

#### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 55 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Głębokość | 8 mm  |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 0 |
|----------------|---|

#### Rodzaj połączenia

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typ złącza/wtyku | Bez |
|------------------|-----|

#### Łączność

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie zatrzaskowe |
|----------------|-----------------------|

#### Sprzęt

|            |     |
|------------|-----|
| Z soczewką | Tak |
|------------|-----|

#### Akcesoria

|              |     |
|--------------|-----|
| Pole opisowe | Nie |
|--------------|-----|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK04 |

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

#### Dodatkowe informacje

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nadruk                                    | Z nadrukowanym symbolem strzałek                               |
| Montaż                                    | Pokrywa dla mocowania plug-in                                  |
| Oświetlenie                               | Z możliwością podświetlenia przez diodę statusową LED          |
| Przycisk                                  | Tak                                                            |
| Łącznik klawiszowy/klawiszowy przyciskowy | Do łączników klawiszowych/łączników przyciskowych klawiszowych |

#### Identyfikacja

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Konfiguracja elementów | Płytką czołową |
|------------------------|----------------|

#### Odpowiednie do

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |