



WNC021



IP55



Pulsador inversor con indicador luminoso, superficie, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Número de polos 1

Materiales

Colour Gris

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Transparente No

Parte posterior interna Mate

Dimensiones

Altura 76 mm

Anchura 76 mm

Profundidad 61,50 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm

Instalación, montaje

Montaje en Montaje en superficie

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Tipo de pulsador Pulsador único

Con contacto de señal de retroalimentación No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP55

Resistencia al impacto IK IK08

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 35 °C

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Iluminación Con unidad LED azul de 230 V.
Para circuito iluminación y control

Sellado Con junta en toda la superficie en el reverso de la carcasa
para entrada de cable en parte posterior

Borne Borne de conexión de 2 conductores Wago bloqueable para
cableado
Con 2 lugares de anclaje para 2 conductores Wago de bornes
de conexión en el suelo de la carcasa

Tipo de conexión Con borne N
Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

Hager cubyko

Sostenibilidad

Conforme REACH	Si
Conforme RoHS	Si