



WNC044

IP55



Pulsador inversor doble, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Doble pulsador
Número de polos	2

Materiales

Colour	Gris
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	24,1 %
Parte posterior interna	Mate

Dimensiones

Altura	55,90 mm
Anchura	55,90 mm
Profundidad	32,30 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	0 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
------------	-----------------------

Controles e indicadores

Piloto luminoso	Como accesorio
Número de teclas	2
Tipo de pulsador	Pulsador en serie
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Conectividad

Con soporte para montaje con garras	No
-------------------------------------	----

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Regleta enchufable
------------------------------------	--------------------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Resistencia al impacto IK	IK08

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Texto

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Sellado	Con junta en toda la superficie en el reverso de la carcasa para entrada de cable en parte posterior
Modo conmutación	Serie

Texto

Borne	Borne de conexión de 2 conductores Wago bloqueable para cableado Con 2 lugares de anclaje para 2 conductores Wago de bornes de conexión en el suelo de la carcasa
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí