



EER513

Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m

Właściwości techniczne

Wykrywanie

Kąt detekcji	360 - 360
Typ czujnika	Czujnik obecności
Kąt detekcji w poziomie	0 - 0

Oświetlenie

Zasilanie lampy LED	400 W
---------------------	-------

Ustawienia

Czas opóźnienia wyłączenia	0 s
----------------------------	-----

Oświetlenie

Czułość czujnika natężenia oświetlenia	5 - 2000 lx
--	-------------

Ustawienia

Czas opóźnienia zadziałania włącznika	0 s
---------------------------------------	-----

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk wtykowy
------------------	----------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	78 mm
Wysokość montażu	2,50 - 2,50 m

Materialy

Materiał	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni	Mat

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP41
------------------------------------	------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Możliwość montażu sufitowego	Tak

Zasięg

Maksymalny zasięg na wprost	5 m
Maksymalny zasięg boczny	10 m

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak