



EER518

Détecteur de mouvement hall 360° saillie avec contact à fermeture détection 8m

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection	360 - 360 °
Type de capteur	Détecteur de mouvement
Angle de détection horizontal	360 - 360

Réglages

Temporisé	1 Min - 1 h
Temporisation minimal	2 s

Éclairage

Luminosité de déclenchement réglable	5- 2000 lx
--------------------------------------	------------

Réglages

Luminosité de déclenchement, réglable	Oui
---------------------------------------	-----

Éclairage

Puissance de lampe LED	400 W
------------------------	-------

Réglages

Sensibilité de déclenchement, réglable	Oui
--	-----

Éclairage

Sensibilité de la photocellule	5 - 2000 lx
--------------------------------	-------------

Réglages

Temporisation à l'enclenchement	0 s
---------------------------------	-----

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne de connexion
---------------------------	--------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Profondeur de montage	78 mm
Hauteur de montage recommandée	6 - 9 m
Hauteur d'installation	6- 10 m

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Matière

Matériau	Plastique
Finition	Mat

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP41
---------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage au plafond possible	Oui

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V +10%/-15%
------------------------	-----------------

Distance de portée

Portée max. frontale	7 m
Largeur de portée max.	11 m

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui