Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
EER518

EER518

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανίχνευση	
Γωνία ανίχνευσης	360 - 360 °
Τύπος αισθητήρα	Ανιχνευτής κίνησης
Οριζόντια γωνία ανίχνευσης	360 - 360
Ρυθμίσεις	
Χρονική καθυστέρηση	1 Min - 1 h
Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας	2 s
Φωτισμός	
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	5- 2000 lx
Ρυθμίσεις	
Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	Ναι
Φωτισμός	
Ισχύς λαμπτήρα LED	400 W
Ρυθμίσεις	
Ρυθμιζόμενη ευαισθησία απόκρισης	Ναι
Φωτισμός	
Ευαισθησία φωτοκυττάρου	5 - 2000 lx
Ρυθμίσεις	
Χρόνος καθυστέρησης ενεργοποίησης	0 s
Σύνδεση	
Τύπος σύνδεσης	Ακροδέκτης plug-in
Λειτουργίες	
Εκμάθηση φωτεινότητας	Ναι
Συχνότητα	
Συχνότητα	50 - 60 Hz
Διαστάσεις	
Ενσωματωμένο βάθος	78 mm
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης	6 - 9 m
Ύψος εγκατάστασης	6- 10 m
Διάμετρος	105 mm
Διάμετρος τοποθέτησης	0 mm
Συνθήκες χρήσης	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
Υλικά	
Κωδικός RAL	9010
Υλικό	Πλαστικό
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Ασφάλεια	
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP41
Εξοπλισμός	
Φορτίο C	Όχι
Δευτερεύουσα είσοδος	Ναι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση	
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφή	Ναι

Τροφοδοσία	
Τάση τροφοδοσίας	230 V +10%/-15%

Απόσταση προσέγγισης	
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά	7 m
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά	11 m

Βιωσιμότητα	
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι