




WAS1600C06



**Presa con spinotto T, prot. cont elev., mors plug-in, A.x/C.x, ocean, semi-lu**

### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

#### Corrente

Corrente nominale IN 16 A

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0 W

#### Materiali

Colore Blu

Codice Pantone Simile a Pantone 281c

Finitura superficiale Satinato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 32 %

#### Serie

Altezza 70,9 mm

Larghezza 70,9 mm

Profondità 41,3 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 32 mm

Profondità di installazione 32 mm

#### Conneessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Sezione del cavo 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Connettività

Tipo di connessione Innesto rapido

Con montaggio ad artiglio Sì

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite  
Montaggio a uncino

#### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Pin contatto di protezione

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo Sì

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

#### Acessori

Con portaetichetta No

Pre-equipaggiato con nessuno

#### Numero di moduli

Numero di moduli 1

**Protezione**

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter) | Si              |
| Resistenza agli urti IK                              | IK05            |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)              | IP20            |
| Tipo di bloccaggio                                   | Senza serratura |
| Con codifica meccanica                               | No              |

**Funzioni**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Identificazione**

|                |    |
|----------------|----|
| Con serigrafia | No |
|----------------|----|

**Testo**

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Custodia            | Piastra centrale                       |
| Cablaggio           | Possibilità di cablaggio passante      |
| Protezione          | Otturatore di protezione sugli alveoli |
| Tipo di connessione | Con morsetti a molla                   |
| Etichettatura       | Senza etichettatura                    |

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Si |
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |

**Illustrazioni | Disegni**

