




WAF1168C08

### Características técnicas

#### Conexão

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo de conector/ficha | Coaxial |
| Número de conexões     | 2       |
|                        | 3       |

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 2 |
|-------------------|---|

#### Materiais

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Cor                                                     | Dourado       |
| Código Pantone                                          | 8383c         |
| Acabamento                                              | Metálico      |
| Material                                                | Termoplástico |
| Tratamento                                              | Envernizado   |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 50 %          |

#### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 55 mm |
| Largura      | 55 mm |
| Profundidade | 10 mm |

#### Conetividade

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

#### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Resistência ao impactos IK         | IK05 |

#### Texto

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Etiqueta | Sem porta-etiqueta |
|----------|--------------------|

#### Capacidade

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Número de aberturas para inserção | 3 |
|-----------------------------------|---|

#### Texto

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Saída | Com saída direita |
|-------|-------------------|

#### Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / Serie R.classic

#### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

### Imagens e esquemas

