




WAF1001C02

### Características técnicas

#### Materiais

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Cor                                                     | Castanho      |
| Acabamento                                              | Mate          |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 22,28 %       |
| Material                                                | Termoplástico |
| Tratamento                                              | Envernizado   |

#### Dimensões

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 71 mm    |
| Largura      | 71 mm    |
| Profundidade | 22,65 mm |

#### Segurança

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20                                    |
| Resistência ao impactos IK         | IK05                                    |
| Utilizável em classe IP mais alta  | IP44 em combinação com conjunto vedante |

#### Conetividade

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem       | Montagem por parafuso |
| Com fixação por garras | Não                   |

#### Identificação

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Sistema de montagem | Elemento básico com peça central |
|---------------------|----------------------------------|

#### Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |