




WAN7030C05

Płytką czołową do czujnika ruchu, A.x/C.x, carmin, mahoni, półpołysk

Właściwości techniczne

Architektura

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Płytką centralną |
|-----------------------------|------------------|

Materiały

|              |              |
|--------------|--------------|
| Kolor        | Czerwony     |
| Kod Pantone  | 7629c        |
| Powierzchnia | Satynowy mat |
| Materiał     | Termoplast   |
| Wykończenie  | Lakierowany  |

Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 55 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Głębokość | 20 mm |

Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

Rodzaj połączenia

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typ złącza/wtyku | Bez |
|------------------|-----|

Łączność

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Rodzaj montażu | Montaż na click |
|----------------|-----------------|

Sprzęt

|            |     |
|------------|-----|
| Z soczewką | Nie |
|------------|-----|

Akcesoria

|              |     |
|--------------|-----|
| Pole opisowe | Nie |
|--------------|-----|

Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK04 |

Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

Identyfikacja

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Konfiguracja elementów | Płytką czołową |
|------------------------|----------------|

Odpowiednie do

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |