




WAN7060C09

Zentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer, A.x/C.x, azure, matt

Technische Eigenschaften

Architektur

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Drehknopf |
|-----------------------|-----------|

Bedienelemente und Anzeigen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

Werkstoff

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Farbe        | Blau                     |
| Pantone-Code | Ähnlich zu Pantone 7701c |
| Glanzgrad    | Matt                     |
| Werkstoff    | Thermoplast              |
| Oberfläche   | Lackiert                 |

Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 55 mm  |
| Breite | 55 mm  |
| Tiefe  | 8,5 mm |

Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

Anschluss

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

Konnektivität

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montageart | Klemmbefestigung |
|------------|------------------|

Ausstattung

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK02 |

Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

Kennzeichnung

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Zentralplatte |
|------------------|---------------|

Geeignet für

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

