



WAS4055C03



Gniazdo SCHUKO prz. st. i ładowarką USB-C, A.x/C.x, turf, ciemny brąz, mat

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy	3,0 A
Prąd znamionowy In	16 A

Napięcie

Napięcie wyjściowe	5,0 - 9,0 V
--------------------	-------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Moc wyjściowa	20 W
Zużycie energii w trybie czuwania	0 W

Materiały

Kolor	Brązowy
Kod Pantone	4695c
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	11,35 %

Wymiary

Wysokość	70,9 mm
Szerokość	70,9 mm
Głębokość	40 mm
Liczba jednostek	1
Wbudowane puszki podtynkowe	32 mm
Głębokość zabudowy	32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk wtykowy
Przekrój przewodu	1,5 - 2,5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei	1,5 - 2,5 mm ²

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ połączenia	Samozaciski
Z mocowaniem pazurowym	Tak
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów
Typ złącza/wtyczki USB	C+C

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	Brak

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z przesłonami styków	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Typ blokowania	Bez zamka
Z blokadą mechaniczną	Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Oslona	Płytką czołową
Okablowanie	Możliwe połączenie przelotowe
Ochrona	Nie
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Oznaczenie	Bez oznakowania

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

