




WAS4055C06



Copertura per dimmer + manopola, A.x/C.x, ocean, semi-lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente d'uscita	3,0 A
Corrente nominale IN	16 A

Condizioni di impiego

Tensione d'uscita	5,0 - 9,0 V
-------------------	-------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Potenza

Potenza d'uscita	20 W
Potenza assorbita in stand-by	0 W

Materiali

Colore	Blu
Codice Pantone	Simile a Pantone 281c
Finitura superficiale	Satinato
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	11,35 %

Serie

Altezza	70,9 mm
Larghezza	70,9 mm
Profondità	40 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	32 mm
Profondità di installazione	32 mm

Connessione

Tipo di connettore	Morsetto a innesto
Sezione del cavo	1,5 - 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile senza guaina	1,5 - 2,5 mm ²

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Innesto rapido
Con montaggio ad artiglio	Sì
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino
Tipo di connettore/spina USB	C+C

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	SCHUKO
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con portaetichetta	No
Pre-equipaggiato con	nessuno

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)	Sì
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Tipo di bloccaggio	Senza serratura
Con codifica meccanica	No

Identificazione

Con serigrafia	No
----------------	----

Testo

Custodia	Piastra centrale
Cablaggio	Possibilità di cablaggio passante
Protezione	No
Tipo di connessione	Con morsetti a molla
Etichettatura	Senza etichettatura

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

