
Ficha técnica do produto
WAS4055C09



WAS4055C09

A.x/C.x - Tomada Schuko c/ USB C 20W c/ obtur., ligação rápida, azure, mate

Características técnicas

Tensão	
Tensão nominal	250 V
Corrente elétrica	
Corrente de saída	3,0 A
Corrente nominal IN	16 A
Tensão	
Tensão de saída	5,0 -9,0 V
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Potência	
Potência de saída	20 W
Potência absorvida em standby	0 W
Materiais	
Cor	Azul
Código Pantone	Semelhante ao Pantone 7701c
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	11,35 %
Dimensões	
Altura	70,9 mm
Largura	70,9 mm
Profundidade	40 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Conexão	
Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
Secção transversal de condutores	1,5 - 2,5 mm²
Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio	1,5 - 2,5 mm²
Instalação, montagem	
Montagem	Encastrar
Conetividade	
Tipo de ligação	Ligação de encaixe
Com fixação por garras	Sim
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras
Tipo de conector/ficha USB	C+C
Equipamento	
Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Ficha técnica do produto
WAS4055C09

Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Pré-equipado com	Nenhum

Capacidade	
Número de módulos	1

Segurança	
Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Com chaveamento mecânico	Não

Identificação	
Com gravação	Não

Texto	
Tampa	Placa de cobertura central
Cablagem	Passagem de cablagem possível
Proteção	Não
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Etiqueta	Sem etiqueta

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade	
Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

