




WAS4055C10



A.x/C.x - Tomada Schuko c/ USB C 20W c/ obtur., ligação rápida, forest, mate

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

Corrente de saída	3,0 A
Corrente nominal IN	16 A

Tensão

Tensão de saída	5,0 -9,0 V
-----------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Potência de saída	20 W
Potência absorvida em standby	0 W

Materiais

Cor	Verde
Código Pantone	626c
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	11,35 %

Dimensões

Altura	70,9 mm
Largura	70,9 mm
Profundidade	40 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	32 mm
Profundidade da montagem	32 mm

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
Secção transversal de condutores	1,5 - 2,5 mm ²
Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio	1,5 - 2,5 mm ²

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conetividade

Tipo de ligação	Ligação de encaixe
Com fixação por garras	Sim
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras
Tipo de conector/ficha USB	C+C

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
Pré-equipado com	Nenhum

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Com chaveamento mecânico	Não

Identificação

Com gravação	Não
--------------	-----

Texto

Tampa	Placa de cobertura central
Cablagem	Passagem de cablagem possível
Proteção	Não
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Etiqueta	Sem etiqueta

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

