



TJAS471

Características técnicas

Equipo

Servidor web	Sí
--------------	----

Tensión

Tensión de empleo	195 - 254 V
Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
Tipo de alimentación de tensión	AC

Conectividad

Tipo de sistema de bus de interfaz/pasarela de medios	Interfaz múltiple
---	-------------------

Configuración

Modo de configuración posible	easy ETS
-------------------------------	-------------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Capacidad

Número de módulos	6
-------------------	---

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Equipo

Número de canales	1
-------------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Controles e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

Dimensiones

Anchura	106 mm
Dimensiones	90 x 106 mm
Profundidad	65 mm
Número de unidades en ancho	6

Conexión

Tipo de conector/toma para sistema de bus	Borne de conexión de bus
Tipo de conector/toma de corriente	Quickconnect

Texto

Codificación	Gestión de 4 perfiles de usuario configurables
Jacks de conexión	Con 2 tomas USB tipo A
Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect

Funciones

Cantidad de canales de función	500
Está generando datos	Sí
Tipos de datos	Información básica Diagnósticos generales Telegrama KNX genérico
Formatos de datos	KNX (IP) KNX (TP)
Volumen estimado de datos diarios	10 KB - 100 KB
Generación de datos en tiempo real	No
Datos almacenados en el dispositivo	Sí

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----