




WDEM303520

mechanizmy; Łącznik żaluzjowy wieloklawiszowy

Właściwości techniczne

Elementy sterujące i wskaźniki

Przełącznik żaluzjowy	Łącznik 1-biegunowy
-----------------------	---------------------

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 AX (100W LED (SBL))
Prąd załączania	10 A

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Rodzaj łącznika	Z mechaniczną i elektryczną blokadą zabezpieczającą przed równoczesnym załączeniem
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Montaż	Z pazurkami rozporowymi

Odpowiednie do

A.1 tworzywo termoplastyczne / A.8 aluminium / A.8 Okulary / A.8 Stal nierdzewna / A.8 tworzywo termoplastyczne / C.1 tworzywo termoplastyczne / C.8 aluminium / C.8 Okulary / C.8 Stal nierdzewna / C.8 tworzywo termoplastyczne

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak