
Karta katalogowa
WDEM5031



WDEM5031

one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Chwilowy prąd kontaktowy	10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
Liczba biegunów	1

Materiały

Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Wykończenie	Barwiony
Przezroczysty	Nie
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %

Wymiary

Wysokość	70,80 mm
Szerokość	70,80 mm
Głębokość	41,60 mm
Głębokość zabudowy	30 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Bez
Liczba przycisków	1
Typ przycisku	Przycisk przywołania
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Łączność

Typ połączenia	Zaciski wtykowe
Z mocowaniem pazurowym	Tak

Rodzaj połączenia

Rodzaj oprawy lampy	Bez gniazda lampy
Typ złącza/wtyku	Zacisk wtykowy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP21
Odporność na uderzenie IK	IK07

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C

Dodatkowe informacje

Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Rodzaj łącznika	Styk zwierny
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

Odpowiednie do
A.1 / A.8 / B. x / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R. x

Zrównoważony rozwój	
Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Cradle to Cradle Certified® Pełny zakres	Bronze, version 4.1