




WAN5011C07

Temp.regler 230V/15W, Dreh-/Druckknopf, Heizen/Kühlen, A.x/C.x, jade, hg

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom I_N 0,065 A

Schaltstrom 0,065 A

Max. Schaltstrom 5 A

Spannung

Nennspannung 210 - 250 V

Nennspannung 250 V

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 230 V +/- 10%

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur 5 - 30 °C

Werkstoff

Farbe Grün

Pantone-Code Ähnlich zu Pantone 2217c

Glanzgrad Seidenmatt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 28,5 mm

Bildschirm

Mit Display Nein

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz 0,50 K

Ausführung Raumtemperaturregler Raumtemperaturregler

Fühlerart Temperatursensor

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler

Kompatibilität

Art der HLK-Steuerung Heizung
Kühlung

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse I (1%)

Texte

Montageart Schraubbefestigung über Tragplatte möglich

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Thermische Rückführung Mit thermischer Rückführung über Software

Aufdruck Mit Aufdruck

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

