




WAN5011C08

## Regulator temperatury, ogrz/klima 230V/15W, A.x/C.x, gold, złoty, metaliczny

### Właściwości techniczne

#### Architektura

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Element sterujący/obsługowy | Obrotowy |
|-----------------------------|----------|

#### Prąd elektryczny

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Prąd znamionowy I <sub>n</sub> | 0,065 A |
| Prąd załączania                | 0,065 A |
| Maksymalny prąd łączeniowy     | 5 A     |

#### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 210 - 250 V |
| Napięcie znamionowe | 250 V       |

#### Zasilanie

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Napięcie zasilania | 230 V +/- 10% |
|--------------------|---------------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Ustawienia

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Nastawa temperatury komfortowej | 5 - 30 °C |
|---------------------------------|-----------|

#### Materiały

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kolor        | Złoty       |
| Kod Pantone  | 8383c       |
| Powierzchnia | Metaliczny  |
| Materiał     | Termoplast  |
| Wykończenie  | Lakierowany |

#### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 71 mm   |
| Szerokość | 71 mm   |
| Głębokość | 28,5 mm |

#### Ekran

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Z wyświetlaczem | Nie |
|-----------------|-----|

#### Sprzęt

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Różnica temperatur powodująca przełączenie | 0,50 K              |
| Typ termostatu                             | Termostat pokojowy  |
| Typ czujnika                               | Czujnik temperatury |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Rodzaj połączenia

|              |            |
|--------------|------------|
| Rodzaj styku | 1x zmienny |
|--------------|------------|

#### Kompatybilność

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Typ sterowania HVAC | Ogrzewanie<br>Chłodzenie |
|---------------------|--------------------------|

#### Warunki użytkowania

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Klasa efektywności energetycznej | I (1%) |
|----------------------------------|--------|

#### Dodatkowe informacje

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Montaż                 | Z możliwością mocowania wkrętami przez płytkę nośną    |
| Typ połączenia         | Z zaciskami śrubowymi                                  |
| Recyrkulacja termiczna | Z termicznym sprzężeniem zwrotnym przez oprogramowanie |
| Nadruk                 | Z nadrukiem                                            |

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC

Tak

Zgodność z RoHS

Tak

**Ilustracje | Rysunki**

