




WAN5011C09

A.x/C.x - Termóstato ambiente p/ aquecimento ou arrefecimento, azure, mate

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Corrente elétrica

Corrente nominal IN	0,065 A
Poder de corte	0,065 A
Corrente máx. de comutação	5 A

Tensão

Tensão nominal	210 - 250 V
Tensão nominal	250 V

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V +/- 10%
-----------------------	---------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto	5 - 30 °C
-----------------------------------	-----------

Materiais

Cor	Azul
Código Pantone	7701c
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	28,5 mm

Ecrã

Com display	Não
-------------	-----

Equipamento

Diferença de temperatura de comutação	0,50 K
Tipo de termóstato	Termóstato interior
Tipo de sonda	Sensor de temperatura

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
------------------------------------	------

Conexão

Tipo de contactos	1x comutador
-------------------	--------------

Compatibilidade

Tipo de controlo de climatização	Aquecimento Ventilação
----------------------------------	---------------------------

Condições de utilização

Classe de eficiência energética	I (1%)
---------------------------------	--------

Texto

Modo de instalação	Possível fixação com parafuso através de placa da suporte
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Recirculação térmica	Com retorno térmico através de software
Impressão	Com gravação

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

