




WAN5010C03

### Características técnicas

#### Arquitetura

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tipo de órgão de comando | Rotativo |
|--------------------------|----------|

#### Corrente elétrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corrente nominal IN        | 16 A |
| Poder de corte             | 16 A |
| Corrente máx. de comutação | 16 A |

#### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 210 - 250 V |
| Tensão nominal | 250 V       |

#### Alimentação

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Tensão de alimentação | 230 V +/- 10% |
|-----------------------|---------------|

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Modo de configuração

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Temperatura pré-regulada conforto | 5 - 40 °C |
|-----------------------------------|-----------|

#### Materiais

|                |               |
|----------------|---------------|
| Cor            | Castanho      |
| Código Pantone | 4695c         |
| Acabamento     | Mate          |
| Material       | Termoplástico |
| Tratamento     | Envernizado   |

#### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 71 mm |
| Largura      | 71 mm |
| Profundidade | 32 mm |

#### Ecrã

|             |     |
|-------------|-----|
| Com display | Não |
|-------------|-----|

#### Equipamento

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Diferença de temperatura de comutação | 0,50 K                |
| Tipo de termostato                    | Termostato interior   |
| Tipo de sonda                         | Sensor de temperatura |

#### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Conexão

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo de contactos | 1NO |
|-------------------|-----|

#### Compatibilidade

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Tipo de controlo de climatização | Aquecimento |
|----------------------------------|-------------|

#### Condições de utilização

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Classe de eficiência energética | I (1%) |
|---------------------------------|--------|

#### Texto

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Modo de instalação   | Possível fixação com parafuso através de placa da suporte |
| Tipo de ligação      | Com terminais de parafuso                                 |
| Recirculação térmica | Com retorno térmico através de software                   |
| Impressão            | Com gravação                                              |

#### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

