



HY1W410DS

Interrupteur Sectionneur h3+ PW1600 4P 1000A Débrochable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal IN	1000 A
Courant assigné à 10 °C conformément à la norme IEC 60947	1000 A
Courant assigné à 15 °C conformément à la norme IEC 60947	1000 A
Courant assigné à 20 °C conformément à la norme IEC 60947	1000 A
Courant assigné à 25 °C conformément à la norme IEC 60947	1000 A
Courant assigné à 30 °C conformément à la norme IEC 60947	1000 A
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947	1000 A
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947	1000 A
Courant assigné à 45 °C conformément à la norme IEC 60947	1000 A
Courant assigné à 50 °C conformément à la norme IEC 60947	1000 A
Courant assigné à 55 °C conformément à la norme IEC 60947	1000 A
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947	1000 A
Courant assigné à 65 °C conformément à la norme IEC 60947	1000 A
Courant assigné à 70 °C conformément à la norme IEC 60947	1000 A

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Bouton poussoir

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 kV

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Déclencheur	Interrupteur
-------------	--------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui