




WAN5010C07

Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x jade, chłodna zieleń półpoł.

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Obrotowy
-----------------------------	----------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In	16 A
Prąd załączania	16 A
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	210 - 250 V
Napięcie znamionowe	250 V

Zasilanie

Napięcie zasilania	230 V +/- 10%
--------------------	---------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej	5 - 40 °C
---------------------------------	-----------

Materiały

Kolor	Zielony
Kod Pantone	2217c
Powierzchnia	Satynowy mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	32 mm

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie
-----------------	-----

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie	0,50 K
Typ termostatu	Termostat pokojowy
Typ czujnika	Czujnik temperatury

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1NO
--------------	-----

Kompatybilność

Typ sterowania HVAC	Ogrzewanie
---------------------	------------

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej	I (1%)
----------------------------------	--------

Dodatkowe informacje

Montaż	Z możliwością mocowania wkrętami przez płytkę nośną
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Recyrkulacja termiczna	Z termicznym sprzężeniem zwrotnym przez oprogramowanie
Nadruk	Z nadrukiem

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC

Tak

Zgodność z RoHS

Tak

Ilustracje | Rysunki

