
Karta katalogowa
WAN5010C09



WAN5010C09

Regulator temperatury, ogrzewanie 230V/16A, A.x/C.x, azure, morski, mat

Właściwości techniczne

Architektura	
Element sterujący/obsługowy	Obrotowy
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy In	16 A
Prąd załączania	16 A
Maksymalny prąd łączeniowy	16 A
Napięcie	
Napięcie znamionowe	210 - 250 V
Napięcie znamionowe	250 V
Zasilanie	
Napięcie zasilania	230 V +/- 10%
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Ustawienia	
Nastawa temperatury komfortowej	5 - 40 °C
Materiały	
Kolor	Niebieski
Kod Pantone	Podobne do Pantone 7701c
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany
Wymiary	
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	32 mm
Ekran	
Z wyświetlaczem	Nie
Sprzęt	
Różnica temperatur powodująca przełączenie	0,50 K
Typ termostatu	Termostat pokojowy
Typ czujnika	Czujnik temperatury
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Rodzaj połączenia	
Rodzaj styku	1NO
Kompatybilność	
Typ sterowania HVAC	Ogrzewanie
Warunki użytkowania	
Klasa efektywności energetycznej	I (1%)
Dodatkowe informacje	
Montaż	Z możliwością mocowania wkrętami przez płytkę nośną
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Recyrkulacja termiczna	Z termicznym sprzężeniem zwrotnym przez oprogramowanie
Nadruk	Z nadrukiem

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

