



LSN412

Portafusibles seccionable tipo L31 1P+N 25A 400V

Características técnicas

Dimensiones

Altura	76,50 mm
Anchura	34,90 mm
Profundidad	76,90 mm

Arquitectura

Número de polos	2
Tipo de polo	1P+N

Corriente eléctrica

Corriente nominal IN	25 A
Corriente nominal del cartucho fusible	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	2,20 - 2,20 Nm
Montaje en	Perfil DIN

Potencia

Potencia disipada en IN	3 W
-------------------------	-----

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	690 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA
Categoría de sobretensión según IEC 60947-1	4

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP2X
-------------------------------------	------

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1 - 16 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1 - 16 mm ²

Fusible

Tamaño del fusible	8.5 x 31.5
--------------------	------------

Tapa, puerta

Interenclavable	Sí
-----------------	----

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí