



LSN503

Coupe-circuit 3P 32A 690V L38 3M

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	76,50 mm
Largeur	52,50 mm
Profondeur	76,90 mm

Architecture

Nombre de pôles	3
Type de pôles	3P

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
Courant nominal de la cartouche fusible	0,2 A 1 A 2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 70 °C
------------------------	-------------

Installation, montage

Couple de serrage	2,20 - 2,20 Nm
Montage sur	Rail DIN

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3,50 W
-----------------------------------	--------

Tension

Tension nominale d'isolement Ui	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	6000 V
Type de tension d'alimentation	AC/DC
Catégorie de surtension selon IEC60947-1	3

Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 16 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 16 mm ²

Fusible

AT_FuseSize	10 x 38
-------------	---------

Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui