



SPA001N

Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

Technische Eigenschaften

Netzform

Netzform	TN
	TT

Elektrischer Strom

Leckstromfrei	Nein
---------------	------

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
--------------	----------------

Elektrischer Strom

Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
--	--------

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Spannung

Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1	1,50 kV
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1	350 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	240 - 240 V

Architektur

Polart	1P
--------	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	46,40 mm
Breite	35,50 mm
Tiefe	59,4 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Mit Kontrollleuchte	Ja
---------------------	----

Normen

Anforderungsklasse IEC 61643	T1
	T2

Installation, Montage

Montage auf	Unterteil
-------------	-----------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Konfiguration

Mit integrierter Sicherung	Nein
----------------------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----