



SPA180

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Maximální vybití (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
---	-------

Konfigurace sítě

Typ sítě	TN-S TT
----------	------------

Elektrický proud

Bez unikajícího proudu	Ano
------------------------	-----

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka Zásuvná přípojka
---------------	-------------------------------------

Elektrický proud

Impulsní proud blesku I _{imp} (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
---	-------

Vybavení

Se vzdáleným signalizačním kontaktem	Ano
--------------------------------------	-----

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Napětí

Úroveň napěťové ochrany U _p podle IEC 61643-1	1,50 kV
Trvalé provozní napětí U _c podle IEC 61643-1	264 V
Provozní napětí AC	240 - 240 V
Úroveň U _p napětí U _p L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV

Architektura

Počet pólů	1
------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Rozměry

Výška	167 mm
Šířka	35,50 mm
Hloubka	74,5 mm

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou	Ano
--------------	-----

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	4,50 - 4,50 Nm
----------------------------	----------------

Připojení

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	35 - 35 mm ²
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	35 - 35 mm ²
Průřez signálního kontaktu	0,14 - 1,5 mm ²

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----