




LV8SG3STESUS



NH3-Lastschaltleiste 630A 1-polig Anchl M12 Sicherungsüberwachung ESÜ kurze ARA

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _{cc}	120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei U _e =400 V nach IEC61439-1 3.8.10.4	120 kA
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B / 400V	630 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B / 500V	630 A
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B / 690V	630 A
Bemessungsstrom bei U _e =400 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2	630 A
Bemessungsstrom bei U _e =690 V AC gemäss IEC61439-1 5.3.2	630 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei U _e =690 V nach IEC61439-1 3.8.10.4	100 kA
Nennstrom für kurze Zeit I _{cw} 1s mit Verriegelungssystem IEC 60947	25 kA
Nennstrom für Sicherungseinsätze	50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 224 A 250 A 315 A 335 A 400 A 500 A 630 A

Sicherung

Sicherungsgrösse	NH3
------------------	-----

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung

Anschluss

Art der Anschlussraumabdeckung	Kurze Anschlussraumabdeckung
--------------------------------	------------------------------

Architektur

Polanzahl	3
Anzahl der schaltbaren Pole	1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	32 - 32 Nm
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene	32 - 32 Nm

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	800

Sicherheit

Schutzart IP	IP2X
--------------	------

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.4	1000
---	------

Elektrischer Strom

zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw} unter 1s IEC60947	15 kA
--	-------

Spannung

Isolationsspannung U_i	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	8 kV
Bemessungsbetriebsspannung U_e	690 - 690 V

Abmessungen

Abmessungen	702 x 100 mm
Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	702 mm
Tiefe	189 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	111 W
Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert	48 W
Verlustleistung bei Vollast	255 W

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Elektrischer Schutz

Mit Fehleranzeige	Ja
-------------------	----

Funktionen

Doppelt unterbrechend	Ja
-----------------------	----

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja